




Induktivni sensor

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Otkazani artikal



Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Razmak prekapčanja	[mm]	0,8
Kućište		Cilindrično
Dimenzije	[mm]	Ø 4
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	15; (24 V)
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	800
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da



Induktivni sensor

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	0,8
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	0,8 ± 10 %
Radni razmak	[mm]	0...0,65
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza	[% od Sr]	3...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	953
Mehanički podaci		
Težina	[g]	13,2
Kućište		Cilindrično
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	Ø 4
Materijali		nehrđajući čelik (1,4305 / 303); LCP
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	4 x 90° LED, Crveno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Stezaljke za pričvršćivanje: 1
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A		
		

IZ5034



Induktivni sensor

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Priključak

