




Induktivni sensor

IVE4030-CPKG Elektronikteil

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		dopunsko
Razmak prekapćanja	[mm]	30
Kućiste		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	40 x 40 x 118
Elektrićni podaci		
Radni napon	[V]	10...60 DC
Potrošnja struje	[mA]	20; (24 V)
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Izlazi		
Elektrićna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		dopunsko
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja DC	[V]	3
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapćanja DC	[Hz]	100



Induktivni sensor

IVE4030-CPKG Elektronikteil

Zaštita od kratkog spoja	da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno	
Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	30
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	30 ± 10 %
Radni razmak	[mm]	0...24,3
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2	
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište	Kvadratno	
Način ugradnje	neizravno ugradivo	
Vrsta montaže	za ugradbeno postolje; (E10228)	
Dimenzije	[mm]	40 x 40 x 118
Materijali	PBT	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Opaske	moguće 5 položaja aktivne sklopne zone kabelski priključak (E11270) naručuje se posebno	
Količina pakiranja	1 kom.	

Induktivni sensor

IVE4030-CPKG Elektronikteil

Električni priključak

Montažna baza: ...2,5 mm²

Priključak

