




Kapacitativni senzor

KD-3050-BNKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: KD5019

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	50
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	120 x 80 x 30

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	15; (24 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	10
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno


KD5025



Kapacitativni senzor

KD-3050-BNKG

Zaštita od preopterećenja		da	
Domet nadzora			
Razmak prekapčanja		[mm]	50
Stvarno osjetilno područje Sr		[mm]	50 ± 10 %
Radni razmak		[mm]	0...40,5
Točnost / odstupanja			
Čimbenik ispravka		Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2	
Histereza		[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke		[% od Sr]	-15...15
Radni uvjeti			
Temperatura okoline		[°C]	-25...50
Zaštita		IP 65	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 60947-5-2	
Mehanički podaci			
Kućište		Kvadratno	
Način ugradnje		neizravno ugradivo	
Dimenzije		[mm]	120 x 80 x 30
Materijali		PPE izmijenjeno	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema			
Isporuka obuhvata		Odvijač: 1	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	
Električni priključak			
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²			
Priključak			



Boje žica :
BN = Smeđe
BK = crno
BU = Plavo