




Kapacitativni senzor

KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS



Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]		60
Kućište		Kvadratno
Dimenzije [mm]		105 x 80 x 40
Električni podaci		
Radni napon [V]		10...36 DC
Potrošnja struje [mA]		5; (24 V)
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]		2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]		250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]		10
Osigurano protiv kratkog spoja		da
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja [mm]		60



Kapacitativni senzor

KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS

Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	60 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...48,6

Točnost / odstupanja	
Čimbenik ispravka	Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-15...15

Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	537

Mehanički podaci	
Težina [g]	309,5
Kućište	Kvadratno
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	105 x 80 x 40
Materijali	PPE izmijenjeno

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto

Dodatna oprema	
Isporučka obuhvata	opružni podložnici: 4 vijci cilindra: 4

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



KD5044



Kapacitativni senzor

KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS

Priključak

