




Kapacitativni senzor

KG-3002-BNKG/NI

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: KG5046

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	1,6; (pričvršćeno, zapečaćeno sigurnosnim lakom za vijke)
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 84

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	50
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	1,6; (pričvršćeno, zapečaćeno sigurnosnim lakom za vijke)
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	1,6; ($\pm 0,1$)

Točnost / odstupanja

Čimbenik ispravka	Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-15...15


KG5055



Kapacitativni senzor

KG-3002-BNKG/NI

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Povećana otpornost		da
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 84
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		PBT
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Priključak		



BN = Boje žica :
BU = Smeđe
BK = Plavo
crno