




Kapacitativni senzor

KG-3008-BPKG/NI/US



- 1 Potenciometar
- 2 LED



Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]		8
Kućište		Tip navoja
Dimenzije [mm]		M18 x 1 / L = 93,8
Električni podaci		
Radni napon [V]		10...36 DC
Potrošnja struje [mA]		< 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]		2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]		250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]		50
Osigurano protiv kratkog spoja		da
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Razmak prekapčanja [mm]		8
Prilagodljivo osjetilno područje		da
Tvorničke postavke osjetilnog područja [mm]		8
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]		8 ± 10 %
Radni razmak [mm]		0...6,5



Kapacitativni senzor

KG-3008-BPKG/NI/US

Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka	Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2	
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-15...15
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Povećana otpornost		da
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	647
Mehanički podaci		
Težina	[g]	29,4
Kućište		Tip navoja
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 93,8
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		PBT
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		
		

KG5057



Kapacitativni senzor

KG-3008-BPKG/NI/US

Priključak

