
IX9200

Senzor položaja za ventile s podiznim trupom

IX-2025-ARKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



CE

Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP/NPN
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Razmak prekapčanja	[mm]	25
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	50 x 50 x 50
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...55 DC
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Izlazi		
Električna izvedba		PNP/NPN
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	4,5
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	4
Maks. struja propuštanja	[mA]	0,6
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	250
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

IX9200


Senzor položaja za ventile s podiznim trupom


IX-2025-ARKG

Domet nadzora			
Razmak prekapčanja	[mm]	25	
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	25 ± 10 %	
Radni razmak	[mm]	0...20,25	
Točnost / odstupanja			
Čimbenik ispravka		Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,3 / Bakar: 0,2	
Histereza	[% od Sr]	1...15	
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-10...10	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...60	
Zaštita		IP 68	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Razred B
Mehanički podaci			
Kućište		Kvadratno	
Način ugradnje		neizravno ugradivo	
Dimenzije	[mm]	50 x 50 x 50	
Materijali		PVC	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	
Električni priključak			

Kabel: 15 m, PVC; 2 x 0,75 mm²

Priključak





Boje žica :
BN = Smeđe
BU = Plavo