


Kapacitativni senzor

KNM30NUAFBOW/SL

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja	[mm]	Programibilni sklopni razmak
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5 / L = 105

Primjena

Posebno svojstvo		Optička pomoć namještanja
Montaža		otkrivanje kroz stijenke nemetalnih spremnika
Mediji		suhi rasuti materijal; tekućine
Srednja temperatura	[°C]	-25...100

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	30...250 AC
Zaštitna klasa		I

Izlazi

Izlazna funkcija		Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC	[V]	10
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	5
Maks. struja propuštanja	[mA]	2,5 (250 V) / 1,7 (110 V)
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	5

Domet nadzora


Razmak prekapčanja	[mm]	Programibilni sklopni razmak
Prilagodljivo osjetilno područje		da



Kapacitativni senzor

KNM30NUAFBOW/SL

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5 / L = 105
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materijali		Mjed obloženo optičkom slitinom; PBT; PPS
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	nesigurno područje	1 x LED, Crveno
	Programiranje	1 x LED, Zeleno
Optička pomoć namještanja		da
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm ²		
Priključak		



CAL = ulaz za programiranje
Boje žica :
BK = crno
BN = Smeđe
BU = Plavo
GN/YE = zeleno/žuto