




Kapacitativni senzor

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: KQ5002

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Prednja strana senzora
2 element teach-in



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	72 x 36 x 10

Primjena

Montaža	otkrivanje kroz stijenku spremnika
Mediji	suhi rasuti materijal; tekućine

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 30
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	ne

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	0,2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	50
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5
Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne


KN5108



Kapacitativni senzor

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Domet nadzora		
Prilagodljivo osjetilno područje	da	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...70
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište	Kvadratno	
Način ugradnje	neizravno ugradivo	
Dimenzije	[mm]	72 x 36 x 10
Materijali	PBT; Računalo	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Odvijač: 1	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 0,5 m, PUR		
Priključak		



Boje žica :
BK = crno
BN = Smeđe
BU = Plavo

Poveznik: 1 x AMP