


Kapacitativni senzor

KNM30BSAAPKG/US

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 Tipka za programiranje



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 100

Primjena

Posebno svojstvo	Izlaz provjere funkcije
Montaža	izravno ugradivo u stijenku spremnika
Mediji	suhi rasuti materijal
Srednja temperatura [°C]	-25...80

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	30; (24 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Izlaz provjere funkcije	da
Maks. naponski pad izlaza provjere funkcije [V]	3,5
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije [mA]	10
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250



Kapacitativni senzor

KNM30BSAAPKG/US

Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
Način ugradnje	izravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5 / L = 100
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materijali	Mjed presvučeno bijelom broncom; PBT

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač



Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Kapacitativni senzor

KNM30BSAAPKG/US

Priključak



2: Izlaz provjere funkcije programska žica