




Kapacitativni senzor

KD-3060-ANKG/NI

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: KD5019

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	60
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	120 x 80 x 30

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	15; (24 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	10
Osigurano protiv kratkog spoja	da



Kapacitativni senzor

KD-3060-ANKG/NI

Zaštita od preopterećenja	da
Domet nadzora	
Razmak prekapčanja [mm]	60
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	60 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...48,6
Točnost / odstupanja	
Čimbenik ispravka	Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-15...15
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...50
Zaštita	IP 65
Povećana otpornost	da
Testovi / odobrenja	
EMC	EN 60947-5-2
Mehanički podaci	
Težina [g]	403
Kućiste	Kvadratno
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	120 x 80 x 30
Materijali	PPE izmijenjeno
Prikazi / radni elementi	
Prikaz	Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	Odvijač: 1
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

KD5024



Kapacitativni senzor

KD-3060-ANKG/NI

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključak



BN =	Boje žica :
BK =	Smeđe
BU =	crno
	Plavo