

KT5050



Kapacitivni senzor na dodir

KTRSH-KGRBPKG/2M



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Primjena

Princip rada	statički
Primjena	smanjena osjetljivost

Električni podaci

Radni napon [V]	12...30 DC
Potrošnja struje [mA]	30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključanja [ms]	500

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [ms]	35
-------------------------	----


KT5050



Kapacitivni senzor na dodir

KTRSH-KGRBPKG/2M

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 69K; (čeono)
Mehanički podaci		
Težina	[g]	142
Dimenzije	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materijali		aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV prozirno; kućište: PC/ABS crno
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	8 x LED, Crveno
	Pogon	8 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Dodatna oprema (opcionalno)		obrub u različitim bojama
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PUR		
Priključak		



BK =
BN =
BU =

Boje žica :
crno
Smeđe
Plavo