


Senzor za otkrivanje granične vrijednosti razine

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 Tipka za programiranje



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Duljina sonde L [mm]	273

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Mediji	Voda; mediji na bazi vode; emulzije za hlađenje
Ne može se rabiti za	kiseline i lužine; tekućine s dielektričnom konstantom < 20 (primjerice ulja)
Srednja temperatura [°C]	0...35
Tlak spremnika [bar]	0,5; (kada se postavlja pomoću ugradbene dodatne opreme: E43001 - E43007, E43019)

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	13; (24 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Princip mjerenja	kapacitivno

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapćanja
Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapćanja DC [Hz]	5
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno



Senzor za otkrivanje granične vrijednosti razine

LI0273--K-00KNPKG/US/V

Zaštita od preopterećenja	da
---------------------------	----

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L [mm]	273
----------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
--------------------------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV spojna stezaljka
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V (500 Ω AC)

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	Ø 16
----------------	------

Materijali	PP; TPE-V
------------	-----------

Materijali u kontaktu s medijima	PP
----------------------------------	----

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	nesigurno područje	1 x LED, Crveno

Opaske

Opaske	Tipka programiranja je elektronički zaključana tvorničkom postavkom.
--------	--

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno

