




Kapacitativni senzor

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	2

Primjena

Primjena	agresivni mediji
----------	------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	13; (24 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	40
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da



Kapacitativni senzor

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	2
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65
Povećana otpornost		da; (Povišena otpornost na buku (kod vođenih radijskih frekvencija))
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Materijali		PTFE; Spojna glava (DIN 43729 obrazac B): PA 6.6
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2 Odvijač: 1
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Utične stezaljke: ...1,5 mm ²		
Priključak		

