


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4...20
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M38 x 1,5

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	10; (24 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	40
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da



Kapacitativni senzor

SKK-3020-BPKG

Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	4...20
Prilagodljivo osjetilno područje		da
Tvorničke postavke osjetilnog područja	[mm]	20
Stvarno osjetilno područje Sr	[mm]	20 ± 10 %
Radni razmak	[mm]	0...16,2
Točnost / odstupanja		
Čimbenik ispravka		Staklo: 0,4 / Voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza	[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke	[% od Sr]	-15...15
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M38 x 1,5
Oznaka navoja		M38 x 1,5
Materijali		Mjed presvučeno bijelom broncom; PBT
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
		Odvijač: 1
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

KK7001




Kapacitativni senzor

SKK-3020-BPKG

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo