




Senzor za neprekidno praćenje razine (navođeni valni radar)

LR0000B-BR34ASPKG/US

Za visoke temperature postupka: Temperatura na procesnom priključku jest odlučujuća. Stvarna temperatura medija može biti viša.

Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.
Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).
Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”



- 1 alfanumerički prikaz 4-znamenasti
- 2 LEDs Prikazna jedinica / Status prekapćanja
- 3 Tipke za programiranje
- 4 Brtva
- A Aktivno područje
- I1 / I2 Neaktivni raspon



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 4
Duljina sonde L [mm]	100...1600
Procesni priključak	spoj navojem G 3/4 vanjski navoj

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Primjena	za industrijsku uporabu
Mediji	Tekućine
Dielektrična konstanta medija	≥ 1,8; (Za medije s dielektričnom konstantom od 1,8...5 (primjerice ulja), za rad je potrebna koaksijalna cijev)



Senzor za neprekidno praćenje razine (navođeni valni radar)

LR0000B-BR34ASPKG/US

Preporučeni mediji	Voda; mediji na bazi vode; Ulja; mediji na bazi ulja
Ne može se rabiti za	Pogledajte upute za uporabu, poglavlje „Funkcija i značajke”.
Temperatura postupka [°C]	-25...80; (90 < 1 h ; vidi bilješku pod napomenama)
Snaga tlaka [bar]	16
Vakuumska otpornost [mbar]	-1000
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar]	16

Električni podaci

Radni napon [V]	18...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrijeme odgode uključanja [s]	< 3
Princip mjerenja	vođeni mikrovalovi

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 4
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	4
Izlazni signal	signal prekapčanja; IO-Link
Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	4
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	termičko, ritmično
Zaštita od preopterećenja	da

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L [mm]	100...1600
Aktivno područje A [mm]	L-40; (kada se postavi na uljne medije i medije na bazi ulja: L-60)
Neaktivno područje I1 / I2 [mm]	30 / 10; (kada se postavi na uljne medije i medije na bazi ulja: 30 / 30)
Frekvencija mjerenja [Hz]	4

Područje regulacije

Zadana točka SP [mm]	15...L-30
Napomena o zadanoj vrijednosti SP	kada se postavi na uljne medije i medije na bazi ulja: 35...L-30
Točka resetiranja rP [mm]	10... L-35
Napomena o točki resetiranja rP	kada se postavi na uljne medije i medije na bazi ulja: 30...L-35
U koracima po [mm]	5
Histereza [mm]	> 5

Točnost / odstupanja

Preciznost ponavljanja [mm]	± 5
-----------------------------	-----



Senzor za neprekidno praćenje razine (navođeni valni radar)

LR0000B-BR34ASPKG/US

Mjerne greške	[mm]	± 7
Offset greška	[mm]	5
Rezolucija	[mm]	1
Pomak temperature po 10 K		$\pm 0,2 \%$

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profili	bez profila	
Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Analogna obrada podatke analogno	1	
Binarna obrada podataka	4	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa	[ms]	2,3
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	10

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	u zatvorenom metalnom spremniku
	DIN EN 61000-6-4	u plastičnim ili otvorenim metalnim spremnicima
Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) s referentnom šipkom od 0,5 m
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) s referentnom šipkom od 0,5 m
MTTF	[godina]	205
Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	H008
	Broj datoteke UL	E174191

Mehanički podaci

Težina	[g]	380,45
Materijali	nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; PBT; Računalo; PEI; TPE-V	
Materijali u kontaktu s medijima	nehrđajući čelik (1,4305 / 303); spoj sonde: nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); PTFE; FKM; Brtva: NBR armirano vlakno	
Procesni priključak	spoj navojem G 3/4 vanjski navoj	

LR8000



Senzor za neprekidno praćenje razine (navođeni valni radar)


LR0000B-BR34ASPKG/US

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Prikazna jedinica	3 x LED, Zeleno
	Status prekapčanja	4 x LED, Žuto
	Razina	alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti
	namještanje postavki	alfanumerički prikaz, 4-znamenkasti


Opaske	
Upute	Za visoke temperature postupka: Temperatura na procesnom priključku jest odlučujuća. Stvarna temperatura medija može biti viša.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak





Senzor za neprekidno praćenje razine (navođeni valni radar)

LR0000B-BR34ASPKG/US

dijagrami i grafikoni

Mjerno odstupanje D na granicama aktivnog raspona poluge

