


Kapacitativni senzor

KNM18NUKFPKG/4m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 Tipka za programiranje



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 76,5

Primjena

Mediji	prah; tekućine; Ulja; rashladne tečnosti
--------	--

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	17; (24 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Kapacitativni senzor

KNM18NUKFPKG/4m

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 76,5
Oznaka navoja	M18 x 1
Materijali	PP crno

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključak

