


M95008



Magnetni senzor s dvije sklopne točke za dijagnostiku kočenja

M9G4015PARKG/A/US



- 1: strana tipke za potvrdu maksimalno
2: strana tipke za potvrdu minimum



Značajke proizvoda

Izlazna funkcija	2 x normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	Ø 30 / L = 117

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
------------------	--------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Izlazna funkcija	2 x normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	5,4
Minimalno strujno opterećenje [mA]	2
Maks. struja propuštanja [mA]	0,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	0,5
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Mjerno područje [mm]	17...32
----------------------	---------



Magnetni senzor s dvije sklopne točke za dijagnostiku kočenja

M9G4015PARKG/A/US

Točnost / odstupanja		
Histereza	[mm]	0,1
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...70
Zaštita	IP 20; IP 67; (strana klipa: IP 20; strana konektora: IP 67)	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 55011 emisija	Razred B
MTTF	[godina]	349
Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	C001
Mehanički podaci		
Težina	[g]	238
Dimenzije	[mm]	Ø 30 / L = 117
Materijali	Mjed presvučeno bijelom broncom; klip: Plemeniti čelik; prozor LED: PA	
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	< 20
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	4 x 90° LED, Crveno OUT 1
	Status prekapćanja	4 x 90° LED, Žuto OUT 2
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak - utikač		

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



M95008



Magnetni senzor s dvije sklopne točke za dijagnostiku kočenja

M9G4015PARKG/A/US

Priključak

