




Kapacitativni senzor

KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS



- 1 Prednja strana senzora
2 Tipke za programiranje
3 LED



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Razmak prekapčanja [mm]	12
Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	20 x 14 x 48

Primjena

Montaža	otkrivanje kroz stijenku nemetalnog spremnika ili na zaobilaznim cijevima
Mediji	suhi rasuti materijal; tekućine

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 17
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Princip mjerenja	kapacitativno

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (odabirno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	10
Zaštita od kratkog spoja	da



Kapacitativni senzor

KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS

Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno	
Zaštita od preopterećenja		da	
Domet nadzora			
Razmak prekapčanja		[mm]	12
Stvarno osjetilno područje Sr		[mm]	12 ± 10 %
Točnost / odstupanja			
Histereza		[% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke		[% od Sr]	-20...20
Sučelja			
Komunikacijsko sučelje		IO-Link	
Tip prijenosa		COM1 (4,8 kBaud)	
Revizija IO-Linka		1.1	
Standard SDCI		IEC 61131-9 CDV	
Profili		Smart Sensor	
Način SIO		da	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa		[ms]	100,8
Podržani DeviceIDs		Način rada	DeviceID
		default	371
Radni uvjeti			
Temperatura okoline		[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 69K	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 61000-4-2 ESD	8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF zračenje	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	3 V
		EN 55011	Razred B
Otpornost na udarce		EN 60068-2-27	30 g 6 udara / polusinus od 11 ms (x, y, z)
Otpornost na vibracije		EN 60068-2-6	(10...55 Hz) / amplituda od 1 mm, razdoblje oscilacije 5 min., 30 min. po osi pri rezonanci od 55 Hz
MTTF		[godina]	725
Odobrenje UL-a		Ta	-25...80 °C
		Enclosure type	Type 1
		Napajanje napona	Limited Voltage/Current
Mehanički podaci			
Težina		[g]	25,2
Kućište		Kvadratno	
Način ugradnje		neizravno ugradivo	
Dimenzije		[mm]	20 x 14 x 48
Materijali		kućište: PBT armirano stakleno vlakno; Tasteri: TPE-U; poklopac: Računalo armirano stakleno vlakno	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Funkcija učenja		da	

KQ6004



Kapacitativni senzor

KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS

Elektronska brava

da

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.


Električni priključak - utikač

Kabel: 0,04 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak



4: OUT / IO-Link