MK5013


Senzori cilindra za cilindre s integriranim profilom

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: MK5108 + E11801

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 prednja strana senzora

CE

Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Dimenzije	[mm]	41 x 30 x 27
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 10
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Maks. odgoda uključenja	[ms]	2
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2

MK5013

Senzori cilindra za cilindre s integriranim profilom

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	300	
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	5000	
Zaštita od kratkog spoja		da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno	
Zaštita od preopterećenja		da	
Domet nadzora			
Osjetljivost reagiranja	[mT]	3	
Brzina kretanja	[m/s]	< 5	
Točnost / odstupanja			
Histereza	[mm]	1	
Ponovljivost	[mm]	0,1	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...75	
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 60947-5-2	
Otpornost na udarce/vibraciju		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mehanički podaci			
Prednja strana senzora		prednje	
Cilindričan		cilindri s integriranim profilom	
Dimenzije	[mm]	41 x 30 x 27	
Materijali		Aluminij; plastika	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	
Električni priključak - utikač			

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



MK5013

Senzori cilindra za cilindre s integriranim profilom

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Priključak

