




Senzori cilindra otporni na elektromagnetsko polje

MKU3000UBPKG/SC/US

Otkazani artikal

Alternativni artikli: MK5214

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Prednja strana senzora



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	48 x 18 x 28

Primjena

Posebno svojstvo	Otpornost na elektromagnetsko polje
Otpornost na elektromagnetsko polje	da

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 18
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	20

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	300
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	40
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Osjetljivost reagiranja [mT]	3
------------------------------	---



Senzori cilindra otporni na elektromagnetsko polje

MKU3000UBPKG/SC/US

Brzina kretanja	[m/s]	< 1
Točnost / odstupanja		
Histereza	[mm]	1,5
Ponovljivost	[mm]	0,1
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...75
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Otpornost na udarce/vibraciju		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mehanički podaci		
Težina	[g]	74
Prednja strana senzora		prednje
Cilindričan		pneumatski cilindri
Dimenzije	[mm]	48 x 18 x 28
Materijali		Tlačno lijevani cink s premazom PTFE-a
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

