




Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKN3000-BPKG/0,3M/AS-510-TPS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: MK5102

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključanja [ms]	2

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Osjetljivost reagiranja [mT]	3
Brzina kretanja [m/s]	< 5

Točnost / odstupanja

Histereza [mm]	1,5
Ponovljivost [mm]	0,2

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...75
--------------------------	----------



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKN3000-BPKG/0,3M/AS-510-TPS

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Otpornost na udarce/vibraciju	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Mehanički podaci

Prednja strana senzora	prednje	
Cilindričan	cilindri za utor u obliku slova T	
Dimenzije [mm]	6,2 x 32 x 4,6	
Materijali	PA 12-GF30	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Kabel: 0,3 m, PUR

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak

