


Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: MK5310

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 12
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključanja [ms]	1

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	3,1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	10000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Osjetljivost reagiranja [mT]	2,5
Brzina kretanja [m/s]	< 5

Točnost / odstupanja

Histereza [mm]	1...2
Ponovljivost [mm]	0,1

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...70
Zaštita	IP 67



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
Otpornost na udarce/vibraciju		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mehanički podaci

Prednja strana senzora		prednje
Cilindričan		cilindri s C-utorom
Dimenzije [mm]		4,5 x 25,5 x 2,9
Materijali		LCP

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak - utikač

Kabel: 0,3 m, PUR

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak

