




Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 12
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključanja [ms]	1

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	3,1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	10000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Osjetljivost reagiranja [mT]	2,5
Brzina kretanja [m/s]	< 5



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Točnost / odstupanja		
Histereza	[mm]	1...2
Ponovljivost	[mm]	0,1
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...70
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Otpornost na udarce/vibraciju		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mehanički podaci		
Prednja strana senzora		prednje
Cilindričan		cilindri s C-utorom
Dimenzije	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Materijali		LCP
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 0,5 m, PUR		
Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: Narenderirana matica, rotirajuće		



Priključak

