




Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

Otkazani artikal

Alternativni artikli: MK5139

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 pričvrstne stezaljke
2 Prednja strana senzora



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	25 x 5 x 6,5

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	30

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	6000
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

Domet nadzora		
Osjetljivost reagiranja	[mT]	2
Brzina kretanja	[m/s]	> 10
Točnost / odstupanja		
Histereza	[mm]	1
Ponovljivost	[mm]	< 0,2
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	2064
Mehanički podaci		
Težina	[g]	77,4
Način ugradnje		izravno ugradivo
Vrsta montaže		pričvrсна stezaljka s kombiniranim utorom / šesterokutnom utičnicom, širine od 1,5 m preko ravnih površina
Cilindričan		cilindri za utor u obliku slova T
Dimenzije	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materijali		kućište: PA; pričvrсne stezaljke: Plemeniti čelik
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuка obuhvata		gumena oznaka mjesta: 1 Kabelska spojница: 1
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		
Kabel: 5 m, PVC		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: Šestobridna matica, rotirajuće		



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

Priključak

