


Magnetski senzor

MEB3060-ANKG/PH



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	60; (odnosi se na magnet M 4.0)
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M8 x 1 / L = 40

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	60; (odnosi se na magnet M 4.0)
-------------------------	---------------------------------

Točnost / odstupanja

Histereza [% od Sr]	1...10
---------------------	--------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...75
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 55011	Razred B

ME5015



Magnetski senzor

MEB3060-ANKG/PH

MTTF	[godina]	2028
------	----------	------

Mehanički podaci

Težina	[g]	69
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M8 x 1 / L = 40
Oznaka navoja		M8 x 1
Materijali		kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: PBT Narančasto; završna kapica: PA; zaporne matice: Mjed

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm²

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo