


Senzor cilindra sa C-utorom

MKC3020-BPKG/A/ZH



1 pričvrstne stezaljke



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključanja [ms]	30

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Osjetljivost reagiranja [mT]	2
Brzina kretanja [m/s]	> 10

Točnost / odstupanja

Histereza [mm]	1
Ponovljivost [mm]	< 0,2

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...85
--------------------------	----------



Senzor cilindra sa C-utorom

MKC3020-BPKG/A/ZH

Zaštita	IP 65; IP 67
---------	--------------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 55011	Razred B
MTTF [godina]	2064	
Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	C008

Mehanički podaci

Težina [g]	17,9	
Način ugradnje	neizravno ugradivo	
Cilindričan	cilindri s C-utorom	
Dimenzije [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7	
Materijali	kućište: PA; pričvrzne stezaljke: Plemeniti čelik	
Zakretni moment pritezanja [Nm]	< 0,24	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,08 mm²

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo