




Induktivni dvojni senzori NAMUR za pokretače ventila

IND2004DN/20m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NAMUR
Izlazna funkcija	2 x normalno zatvoren
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	40 x 26 x 26

Električni podaci

Priključak na sklopno pojačalo	da
Pojačivači prekapčanja	spajanje na pojačivače prekapčanja NV0100, NV0200 ili druge odobrene pojačivače prekapčanja s maks. vrijednostima: $U = 15 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 180 \text{ mW}$
Nazivni napon DC [V]	8,2; (1k Ω)
Napon za napajanje DC [V]	7,5...15
Potrošnja struje [mA]	< 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1)

Izlazi

Električna izvedba	NAMUR
Izlazna funkcija	2 x normalno zatvoren
Maks. otpornost kabela [Ω]	50
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1800

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	4
-------------------------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...70
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja


Odobrenje	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Otpornost na udarce/vibraciju	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)



Induktivni dvojni senzori NAMUR za pokretače ventila

IND2004DN/20m

Sigurnosna klasifikacija		
Maks. unutarnji kapacitet	[nF]	150
Maks. unutarnji induktivitet	[μH]	190
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	40 x 26 x 26
Materijali		PBT
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	2 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 20 m, Silikon; 4 x 0,34 mm ²		
Priključak		



1 =	Priključak na pojačalo NAMUR
BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo