




Optoelektronski senzor razmaka

O1DLF3KG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: O1D105

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 alfanumerički prikaz 4-znamenkasti
2 Tipke za programiranje



Značajke proizvoda

Klasa laserske zaštite	2
Kućiste	Kvadratno

Električni podaci

Radni napon [V]	18...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 150
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Uobičajeni radni vijek [h]	50000

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1
---------------------	---

Izlazi

Ukupni broj izlaza	2
Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	2



Optoelektronski senzor razmaka

O1DLF3KG

Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (programibilno)	
Strujna opteretivost po izlazu [mA]	200	
Broj analognih izlaza	1	
Analogni strujni izlaz [mA]	4...20; (IEC 61131-2)	
Maks. opterećenje [Ω]	250	
Analogni naponski izlaz [V]	0...10; (IEC 61131-2)	
Min. otpornost na opterećenje [Ω]	5000	
Zaštita od kratkog spoja	da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno	
Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Maks. širina točke osvjetljenja [mm]	15	
Maks. visina osvjetljenog mjesta [mm]	15	
Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na	10 m	
Suzbijanje pozadine [m]	10...100	
Raspon mjera/postavki		
Mjerno područje [m]	0,2...10; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)	
Frekvencija mjerenja [Hz]	1...33	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-10...60	
Zaštita	IP 67	
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo [klx]	100	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Klasa laserske zaštite	2	
Napomena o laserskoj zaštiti	Oprez:	Laserska svjetlost
	Snaga:	<= 4,1 mW
	Valna duljina:	650 nm
	impuls:	1,3 ns
	Ne gledajte izravno u svjetlost.	
	Izbjegavate izlaganje laserskom svjetlu.	
	laserski razred:	2
	EN 60825-1:2003-10	
Mehanički podaci		
Težina [g]	294,8	
Kućište	Kvadratno	
Dimenzije [mm]	59 x 42 x 52	
Materijali	kućište: Tlačno lijevani cink; zaštitni pokrov leće: Staklo; prozor LED: Računalo	
Poravnanje optike	bočna optika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
	Pogon	LED, Zeleno
	Rastojanie, programiranje	alfanumerički prikaz, 4-znamenasti



Optoelektronski senzor razmaka

O1DLF3KG

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)

Zaštitni prekrivač, E21133

Montažni nosač

Opaske

Opaske

Pogonski napon "supply class 2" prema cULus

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

