

N0534A




Pojačivači prekapčanja za senzore Namur

NV1222/24VDC/TR/1D/1G

Otkazani artikal

Alternativni artikli: N0539A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2
---------------------	---------------------------

Primjena

Primjena	nadzor kratkog spoja; Nadzor vodova
----------	-------------------------------------

Električni podaci

Tolerancija radnog napona	[%]	-15...25
Radni napon	[V]	24 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 50
Broj kanala		2

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 2
---------------------	---------------------------

Izlazi

Električna izvedba		PNP
Broj digitalnih izlaza		2
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	3,5
Strujna opteretivost po izlazu	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	5000



Pojačivači prekapčanja za senzore Namur

NV1222/24VDC/TR/1D/1G

Osigurano protiv kratkog spoja	da	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...60
Zaštita		IP 20
Testovi / odobrenja		
Odobrenje	PTB 02 ATEX 2037; TIIS TC16049; IECEx PTB 06.0038	
Oznaka ATEX	 II (1) G [Ex ia] IIC	
	 II (1) D [Ex ia] IIIC	
EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61326-1	(2006)
MTTF	[godina]	394
Mehanički podaci		
Težina	[g]	169
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
	Pogon	LED, Zeleno
	Funkcija	2 x LED, Crveno
Opaske		
Opaske	Oprez Upravljački monitor treba postaviti izvan opasnog područja!	
	Slobodne stezaljke ne smiju se koristiti.	
Količina pakiranja	1 kom.	


Pojačivači prekapčanja za senzore Namur

NV1222/24VDC/TR/1D/1G

Električni priključak

Utične stezaljke: ...2,5 mm²

Priključak





Pojačivači prekapčanja za senzore Namur

NV1222/24VDC/TR/1D/1G

Drugi podaci

Maks. vrijednosti upravljačkog kruga

po pitanju označavanja zaštite intrinzične sigurnosti	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Napon [V]	10,5	10,5	10,5	10,5
Struja [mA]	13	13	13	13
Snaga [mW]	34	34	34	34
Vanjska induktivnost [mH]	200	740	200	740
Vanjski kapacitet [μ F]	2,4	16,8	2,4	16,8