


O2M203



Analogna kamera za pokretne strojeve

O2MXOOKG/A1/GM/115/M



Značajke proizvoda

Rezolucija slike	[px]	640 x 480
Kut otvaranja	[°]	118 x 89

Primjena

Posebno svojstvo	Zaštitni kabel
Primjena	Integrirana funkcija zrcaljenja

Električni podaci

Radni napon	[V]	12...32 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 280; (uz grijanje leće)
Zaštita od prenapona		da



Analogna kamera za pokretne strojeve

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

Senzor slika		senzor slike u boji 1/4" 4:3 VGA CMOS					
Najviša uklopna struja		[mA]		700			
Trajanje vršne struja za uključivanje		[ms]		2			
Izlazi							
Video izlaz		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω					
Domet nadzora							
Veličina vidnog polja		[mm]		Radni razmak	polje pregleda		
				1000	3330 x 1970		
				2000	6660 x 3930		
				3000	9990 x 5900		
				4000	13310 x 7860		
				5000	16640 x 9830		
Rezolucija slike		[px]		640 x 480			
Kut otvaranja		[°]		118 x 89			
Osjetljivost na svjetlo		[LUX]		< 0,05			
Dinamički raspon		[dB]		> 80			
Radni uvjeti							
Temperatura okoline		[°C]		-40...85			
Temperatura skladištenja		[°C]		-40...100			
Zaštita		IP 67; IP 69K					
Testovi / odobrenja							
EMC		DIN EN 61000-6-4		Industrijske sredine			
		DIN EN 61000-6-2		Industrijske sredine			
		UN-ECE R10					
Otpornost na udarce				50 g			
Otpornost na vibracije		Raspon frekvencije 24...2000 Hz		(15,3 x 9,81 m/s²)rms			
		PSD (g²/Hz)		0,04...0,1			
Test sa slanim raspršivačem		IEC 60068-5-52					
Mehanički podaci							
Težina		[g]		313			
Dimenzije		[mm]		Ø 55,5 / L = 51,3			
Materijali		kućište: PC/ABS; prednje leće: poliamid armirano stakleno vlakno					
Dodatna oprema							
Isporuka obuhvata		Montažni set:, E2M210					
		Vijci: 2 x M6 x 20					
		podložnici					
		Matice: 2 x M6, samozaporno					
		protuklizni jastučić					
Opaske							
Količina pakiranja		1 kom.					



Analogná kamera za pokretne strojeve

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

Električni priključak

Kabel: 0,5 m, zaštićen; zaslon spojen

Poveznik: 1 x M16; kodiranje: A; Zaštićeni spojni kabel: da



1	jezgra koaksijalnog kabla video signal
2	koaksijalni ekran video GND
3	U+
4	0 V