
O5E500

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O5E-FPKG/US100



1 Tipke za programiranje
2 Kod uporabe vijka za učvršćivanje M5, okretajni moment privlačenja max. 2 Nm
3 Napad svjetla

Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		crvena lampica
Kućište		Kvadratno
Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	11
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	624
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5

O5E500

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O5E-FPKG/US100

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200	
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1000	
Zaštita od kratkog spoja		da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno	
Zaštita od preopterećenja		da	
Domet nadzora			
Predajnik / prijamnik		prijamnik	
Doseg	[m]	< 25	
Prilagodljivo područje		da	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...60	
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	801	
Mehanički podaci			
Težina	[g]	67,5	
Kućište		Kvadratno	
Dimenzije	[mm]	56 x 18,2 x 46,8	
Materijali		kućište: PA; čeoni okvir: Plemeniti čelik; sučelje rukovatelja: TPU	
Optički materijal		PMMA	
Poravnanje optike		bočna optika	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Funkcija učenja		da	
Elektronska brava		da	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	
Električni priključak			

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A




O5E500

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

O5E-FPKG/US100

Priključak



dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

