


O7P-DPKG/0,20M/AS



Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici



crvena lampica

Kvadratno

filter za polarizaciju

Retroreflektivni senzor

10...30 DC

20: ((24 V))

III

da

crvena lampica

633

PNP

ukapčanje tamno

2,5

100

1000

da

impulsno

0,03...1; (Retroreflektor Ø 80 E20005; Retroreflektor 50 x 50 mm E21299)

ne

55

O7P200



Retroreflektivni senzor

O7P-DPKG/0,20M/AS

Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
Dostupan filter polarizacije	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	1155

Mehanički podaci

Težina	[g]	14,4
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	20,3 x 15 x 9
Materijali		PA
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------


Opaske

Opaske	UL - potreban izvor klase 2
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: jednokratno postavljanje



Priključak

