




Retroreflektivni senzor

O7P-DNKG/0,20M/AS



Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	filtrar za polarizaciju
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	20; ((24 V))
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	633

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	ukapčanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno

Domet nadzora

Doseg na retroreflektor [m]	0,03...1; (Retroreflektor Ø 80 E20005; Retroreflektor 50 x 50 mm E21299)
Prilagodljivo područje	ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	55



Retroreflektivni senzor

O7P-DNKG/0,20M/AS

Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
Dostupan filter polarizacije	da

Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	969

Mehanički podaci	
Težina [g]	14,4
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	20,3 x 15 x 9
Materijali	PA
Optički materijal	PMMA
Poravnanje optike	bočna optika


Prikazi / radni elementi	
Prikaz	Status prekapćanja 1 x LED, Žuto

Opaske	
Opaske	UL - potreban izvor klase 2
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: jednokratno postavljanje



Priključak

