


O5E700



Prijamnik laserskog senzora blokade

O5ELFPKG/US100



- 1 Tipke za programiranje
- 2 Kod uporabe vijka za učvršćivanje M5, okretajni moment privlačenja max. 2 Nm
- 3 Napad svjetla



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	11
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	655

Izlazi

Električna izvedba	PNP	
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5



Prijamnik laserskog senzora blokade

O5ELFPKG/US100

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg	[m]	< 60
Prilagodljivo područje		da
Promjer najmanjeg uočljivog predmeta	[mm]	3; (60 m)

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-10...60
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[godina]	788

Mehanički podaci

Težina	[g]	67,5
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Materijali		kućište: PA; čeonik okvir: Plemeniti čelik; sučelje rukovatelja: TPU
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Funkcija učenja		da
Elektronska brava		da

Opaske

Opaske		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



O5E700



Prijamnik laserskog senzora blokade

O5ELFPKG/US100

Priključak

