




Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

O6H-FPKG/0,30M/US



- 1: prekidač za funkciju izlaza
2: Potencijometar osjetljivost



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		crvena lampica
Kućište		Kvadratno
Primjena		
Posebno svojstvo		Suzbijanje pozadine
Načelo funkcije		Senzor difuzne refleksije
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	22; ((24 V))
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	633
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (moguće prekapćanje)
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapćanja DC	[Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Domet nadzora		
Doseg opipa	[mm]	2...200; (bijeli papir 200 x 200 mm)



Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

O6H-FPKG/0,30M/US

Područje na bijelom predmetu (povlačenje od 90 %)	[mm]	2...200
Područje na sivom predmetu (povlačenje od 18 %)	[mm]	4...200
Područje na crnom predmetu (povlačenje od 6 %)	[mm]	8...200
Prilagodljivo područje		da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	8
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju
Dostupno suzbijanje pozadine		da

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Binary Data Channel	
Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa	[ms]	2,5
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)	Funkcija	duljina - broj bitova
	obradna vrijednost	8
	informacije o binarnom prekapćanju	1
Funkcije IO-Linka (acikličke)	posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapćanja	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	581

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	534

Mehanički podaci

Težina	[g]	51,3
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	34,8 x 13 x 21
Materijali		kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); plastika: PPSU; Brtva: EPDM
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	1; (Vijci)

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno



Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem


O6H-FPKG/0,30M/US

Opaske	
Opaske	UL - potreban izvor klase 2
Količina pakiranja	1 kom.


Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PVC


Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak



dijagrami i grafikoni



- a: senzor
- b: Objekt
- c: pozadina
- x: senzor udaljenosti/udaljeni predmet [mm]
- y: predmet/pozadina na minimalnoj udaljenosti [mm]



Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

O6H-FPKG/0,30M/US

graf tačnosti



x: senzor udaljenosti/udaljeni predmet [mm]

y: predmet/pozadina na minimalnoj udaljenosti [mm]

1 = Objekt crno (povlačenje od 6 %) , pozadina bijela (povlačenje od 90 %)

2 = Objekt sivo (18 % remisije) , pozadina bijela (povlačenje od 90 %)

3 = Objekt bijelo (90 % remisije) , pozadina bijela (povlačenje od 90 %)