




Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

O6H-FPKG/AS/4P



- 1: prekidač za funkciju izlaza
2: Potencijometar osjetljivost



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	Suzbijanje pozadine
Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	22; ((24 V))
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	633

Izlazi

Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (moguće prekapćanje)
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapćanja DC	[Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno

Domet nadzora

Doseg opipa	[mm]	2...200; (bijeli papir 200 x 200 mm)
-------------	------	--------------------------------------



Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

O6H-FPKG/AS/4P

Područje na bijelom predmetu (povlačenje od 90 %)	[mm]	2...200
Područje na sivom predmetu (povlačenje od 18 %)	[mm]	4...200
Područje na crnom predmetu (povlačenje od 6 %)	[mm]	8...200
Prilagodljivo područje		da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	8
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju
Dostupno suzbijanje pozadine		da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testovi / odobrenja

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[godina]	708
Odobrenje UL-a		Broj odobrenja UL E001

Mehanički podaci

Težina	[g]	34,3
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	41,3 x 13 x 21
Materijali		kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); plastika: PPSU; Brtva: EPDM
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	1; (Vijci)

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Opaske

Opaske		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak


Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A




Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

O6H-FPKG/AS/4P

Priključak



dijagrami i grafikoni




- a: senzor
- b: Objekt
- c: pozadina
- x: senzor udaljenosti/udaljeni predmet [mm]
- y: predmet/pozadina na minimalnoj udaljenosti [mm]



Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

O6H-FPKG/AS/4P

graf tačnosti



x: senzor udaljenosti/udaljeni predmet [mm]

y: predmet/pozadina na minimalnoj udaljenosti [mm]

1 = Objekt crno (povlačenje od 6 %) , pozadina bijela (povlačenje od 90 %)

2 = Objekt sivo (18 % remisije) , pozadina bijela (povlačenje od 90 %)

3 = Objekt bijelo (90 % remisije) , pozadina bijela (povlačenje od 90 %)