




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-HPKG/US100



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		crvena lampica
Kućište		Tip navoja
Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	10
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	624
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg	[m]	< 20
Prilagodljivo područje		ne
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-HPKG/US100

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	1067

Mehanički podaci

Težina	[g]	60,1
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 60
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM
Optički materijal		PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske


Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak





Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-HPKG/US100

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

