



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OAE-FKOA



- 1 odabirna sklopka i potenciometar ispod poklopca
Prijemnik u gornjoj optici



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo	
Kućište	Kvadratno	
Primjena		
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla	
Električni podaci		
Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...250 AC/DC
Maks. potrošnja struje	[VA]	3,5
Zaštitna klasa		II
Zaštita obrnutog polariteta		ne
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo	
Valna duljina	[nm]	880
Izlazi		
Električna izvedba	relej	
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)	
Opteretivost kontakta	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W	
Frekvencija prekapćanja AC	[Hz]	10
Frekvencija prekapćanja DC	[Hz]	10



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OAE-FKOA

Osigurano protiv kratkog spoja	ne	
Zaštita od preopterećenja	ne	
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik	prijamnik	
Doseg [m]	25...50; (ovisno o odašiljaču)	
Prilagodljivo područje	da	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...60	
Zaštita	IP 65	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF [godina]	271	
Mehanički podaci		
Težina [g]	304,5	
Kućište	Kvadratno	
Dimenzije [mm]	90 x 30 x 70	
Materijali	PPO izmijenjeno	
Optički materijal	PMMA	
Poravnanje optike	bočna optika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Električni priključak		
Potrebna zaštita	minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće	
Opaske		
Opaske	Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.	
Količina pakiranja	1 kom.	

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OAE-FKOA

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 4,5...10 mm; Kabelska prirubnica: M16 X 1,5

Priključak



Uputa : minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 ≤ 5 A brzodjelujuće

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

