




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

personalizirano za kupce



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Kućište		Kvadratno
Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	16
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	860
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		ukapčanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg	[m]	< 15
Prilagodljivo područje		ne



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Temperatura skladištenja	[°C]	-40...80
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[godina]	961
Mehanički podaci		
Težina	[g]	78
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	52,9 x 20 x 34,6
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		1,4542 (17-4 PH / 630); PEI
Optički materijal		PEI
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporna matica: 1, Plemeniti čelik
Opaske		
Opaske		
Upute		personalizirano za kupce
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		
		



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Priključak

