


Senzor difuzne refleksije

OCT-CPKG/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: O5H500

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 30
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	dopunsko
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,9
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1500
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno



Senzor difuzne refleksije

OCT-CPKG/US-100

Zaštita od preopterećenja	da
---------------------------	----

Domet nadzora

Doseg opipa [mm]	1...600
Prilagodljivo područje	da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	40
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...60
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanički podaci

Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	49 x 15 x 42
Materijali	Tlačno lijevani cink
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Funkcija	1 x LED, Žuto bljeskanje

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	izvijač
-------------------	---------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak


Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Senzor difuzne refleksije

OCT-CPKG/US-100

Priključak



dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

