




Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OGH-HPKG/US100



Odašiljač u donjoj optici
Prijemnik u gornjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Tip navoja

Primjena

Posebno svojstvo	Suzbijanje pozadine
Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	25
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	624

Izlazi

Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Doseg opipa	[mm]	< 100; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
Prilagodljivo područje		ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	9



Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OGH-HPKG/US100

Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na	Doseg opipa	
Dostupno suzbijanje pozadine	da	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	372
Mehanički podaci		
Težina	[g]	52,6
Kućište	Tip navoja	
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materijali	kućište: Plemeniti čelik; PA; Brtva: FKM	
Optički materijal	Staklo	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

