



Retroreflektivni senzor

OCPGHNKG/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor
-----------------	-------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 80
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660


Izlazi

Električna izvedba		NPN
Izlazna funkcija		osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2
Maks. Strujno opterećenje za izlaz provjere funkcije	[mA]	100
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da



Retroreflektivni senzor


OCPGHNGK/US-100

Domet nadzora		
Doseg	[m]	< 1,5; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje		da
Maks. visina osvijetljenog mjesta	[mm]	13
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		Doseg
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	0,5
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...55
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	49 x 15 x 42
Materijali		Tlačno lijevani cink
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		izvijač
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		
		

Retroreflektivni senzor

OCPGHNKG/US-100

Priključak



2	Izlaz provjere funkcije
5	Eingang "External Teach"

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

