



Prijamnik laserskog senzora blokade

OGELFPKG/US100



1 Tipke za programiranje



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	11
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	655
Uobičajeni radni vijek	[h]	50000

Izlazi

Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg	[m]	< 60
Tvorničke postavke		ukapčanje tamno
Prilagodljivo područje		da



Prijamnik laserskog senzora blokade

OGELFPKG/US100

Promjer najmanjeg uočljivog
predmeta

3; (60 m)

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-10...60

Zaštita

IP 65; IP 67

Testovi / odobrenja

EMC

EN 60947-5-2

MTTF [godina]

786

Mehanički podaci

Težina [g]

61,9

Kućište

Tip navoja

Dimenzije [mm]

M18 x 1 / L = 72

Oznaka navoja

M18 x 1

Materijali

nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; LCP; EPDM; TPU

Optički materijal

PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz

Status prekapčanja

1 x LED, Žuto

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

zaporne matice: 2

Opaske

Opaske

Pogonski napon "supply class 2" prema cULus

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

