


Retroreflektivni senzor

OGP-DPKG/US100



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiče	Tip navoja

Primjena

Posebno svojstvo	filtrar za polarizaciju
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	15
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	624

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	ukapćanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Frekvencija prekapćanja DC [Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg na retroreflektor [m]	0,03...4; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje	ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	160
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju



Retroreflektivni senzor

OGP-DPKG/US100

Dostupan filter polarizacije	da
------------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	509

Mehanički podaci

Težina [g]	55
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 60
Oznaka navoja	M18 x 1
Materijali	kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske


Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak





Retroreflektivni senzor

OGP-DPKG/US100

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

