




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-HPKG/6M



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	10
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	prijamnik
Doseg [m]	< 20
Prilagodljivo područje	ne

Radni uvjeti


Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-HPKG/6M

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	1067
Mehanički podaci		
Težina	[g]	275,8
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
Opaske		
Opaske		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Priključak		



Boje žica :
BK = crno
BN = Smeđe
BU = Plavo



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-HPKG/6M

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

