


Senzor difuzne refleksije

OGT-DPKG/US



- 1 Potenciometar
Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	20
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	645

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	ukapćanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja DC [mA]	200
Frekvencija prekapćanja DC [Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg opipa [mm]	10...400; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
Područje regulacije [mm]	70...400
Prilagodljivo područje	da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	25



Senzor difuzne refleksije

OGT-DPKG/US

Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
---	----------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita	IP 65; (u kombinaciji s odgovarajućim utikačem)	

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[godina]	901

Mehanički podaci

Težina	[g]	15,1
Kućište	Tip navoja	
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materijali	kućište: ABS	
Optički materijal	PMMA	

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Radni elementi	Potenciometar	

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

