

Senzor boja

ODC-MPKG/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica; zeleno svjetlo; plavo svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Primjena	prepoznavanje boja ; retro-reflektivno rukovanje; rad difuzne refleksije
----------	--

Električni podaci

Radni napon	[V]	12...30 DC; (Maks. rezidualna valovitost: 5 Vss)
Potrošnja struje	[mA]	80
Zaštitna klasa		II
Vrsta svjetla		crvena lampica; zeleno svjetlo; plavo svjetlo



Senzor boja

ODC-MPKG/US-100

Uobičajeni radni vijek	[h]	100000
Referentna temperatura za radni vijek	[°C]	25

Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1000

Domet nadzora		
Doseg	[m]	0,25...1; (retro-reflektivno rukovanje)
Doseg opipa	[mm]	< 60; (rad difuzne refleksije ± 9)
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	13
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		Doseg opipa

Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	0,7

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...55
Zaštita		IP 67
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo	[klx]	20

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	


Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	53 x 30 x 80
Materijali		Tlačno lijevani cink
Optički materijal		Staklo

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Žuto

Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A






Senzor boja

ODC-MPKG/US-100

Priključak



2	okidač aktivacije AT
5	Eingang "External Teach"