




Retroreflektivni senzor

OER-V/OET-V



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor
-----------------	-------------------------

Električni podaci

Priključak na sklopno pojačalo	da
Pojačivači prekapčanja	Priključak na sklopno pojačalo OV5012, OV0010
Zaštitna klasa	III
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	950

Izlazi

Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Doseg na retroreflektor [m]	0,03...0,2; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Doseg opipa [mm]	< 15; (bijeli papir 200 x 200 mm)

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...70
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	5623



Retroreflektivni senzor

OER-V/OET-V

Mehanički podaci	
Težina [g]	72
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M8 x 1
Oznaka navoja	M8 x 1
Materijali	Mjed niklovano
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	
Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm ²	
Priključak	



1 = predajnik
 2 = prijamnik
 Boje žica :
 RD = Crveno
 WH = Bijelo
 screen = zaslon