
OGH306

Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OGH-HPKG/6M



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		crvena lampica
Kućište		Tip navoja
Primjena		
Posebno svojstvo		Suzbijanje pozadine
Načelo funkcije		Senzor difuzne refleksije
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	25
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Doseg opipa	[mm]	< 100; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
Područje na bijelom predmetu (povlačenje od 90 %)	[mm]	< 100
Područje na sivom predmetu (povlačenje od 18 %)	[mm]	< 100
Područje na crnom predmetu (povlačenje od 6 %)	[mm]	< 100

OGH306


Senzor difuzne refleksije s pozadinskim suzbijanjem

OGH-HPKG/6M

Prilagodljivo područje		ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	9
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		Doseg opipa
Dostupno suzbijanje pozadine		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[godina]	372
Mehanički podaci		
Težina	[g]	267,5
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: EPDM
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
Opaske		
Opaske		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo